

HOLEX**Ploché pravítko, Presnosť 0, Dĺžka: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460300 1000
GTIN	4045197206640
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené. S pravouhlým prierezom.

Použitie:

Pre najpresnejšiu jemnú kontrolnú prácu.

Upozornenie:

Nehrdzavejúce vyhotovenie dodávané z výroby.

Technický opis

Dĺžka	1000 mm
Prierez Výška $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Prierez Šírka $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Popis tvaru	pravouhlý prierez
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch	0,012 mm
Tvar	A
Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0
Materiál	špeciálna oceľ
Kalibrácia	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrácia Ploché pravítko maximálna dĺžka 1000

026080 1000