


**HOLEX****Ojnicová rychloupínka s podlahovou doskou, Typ: 0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376715 0
GTIN	4045197226778
Trieda položky	32S

**Popis****Prevedenie:**

S **pákovým prevodom**. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.

- **Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.**
- **S dlhým vedením posuvnej tyče.**
- **Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.**

**Použitie:**

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

**Upozornenie:**

- **Velkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!**

**Technický opis**

Ø otvoru d	4,4 mm
Upínací zdvih	16 mm
Prítlačná skrutka	M4x20 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K	27 mm

Vzdialenosť otvorov f	15,9 mm
Vzdialenosť otvorov e	15,9 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	450 N
Výška upínania h do stredu skrutky	12,7 mm
Celková výška H	38 mm
Celková dĺžka L	140,5 mm
Typ	376715 0
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka