



Vodorovný upínač s bezpečnostným blokováním, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376650 3
GTIN	4020772008819
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Nity z nehrdzavejúcej ocele.
- Cementáciou tvrdené puzdrá ložiska.
- Ložiskové miesta mazané.
- Komplet so zušľachtenou, pozinkovanou prítlačnou skrutkou.
- Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.
- Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.
- Poistka proti strate prítlačnej skrutky.

Použitie:

Vďaka patentovanému bezpečnostnému uzatváraniu obzvlášť vhodné v zatvorenom, ako aj otvorenom stave, pri vyskytujúcich sa vibráciách a pri montáži nad hlavou.

Technický opis

Prídržná sila P1	1800 N
Vzdialenosť otvorov f	22-31,8 mm
Vzdialenosť otvorov e	25,7 mm
celková výška	48,5 mm
Prídržná sila P2	2500 N

Prítlačná skrutka	M8×45 mm
Celková dĺžka	206 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Typ	6830SJ
Výška upínania H	32 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač