

**HOLEX****Montážne pravítko úzke vyhotovenie, Presnosť 1, Dĺžka: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460800 1500
GTIN	4045197225955
Trieda položky	42G

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z I-tvarovej ocele s odľahčovacími otvormi. S jemne brúsenými skúšobnými plochami. Bočné plochy taktiež brúsené. Stredová časť lakovaná v dizajne tepaného kovu.

**Úzke vyhotovenie, presnosť 1.****Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

**Upozornenie:**

Upozorňujeme, že doprava **nie**je v cene. Dodáva sa v drevenej škatuli.

**Technický opis**

Prierez Šírka	30 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Prierez Výška	100 mm
Dĺžka	1500 mm
Kalibrácia	F7

Norma	DIN 874
Presnosť	1
Atribút Názov produktu	Presnosť 1
Materiál	I-tvarová oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Montážne pravítko

**Služby**

KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 2000	026080 2000
--	-------------