



## Vodorovný upínač so zvislou nohou, Typ: 0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376630 0
GTIN	4020772008154
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zvaracie konštrukcie.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

celková výška	33 mm
Ø otvoru d	4,6 mm
Prítlačná skrutka	M4x25 mm
Vzdialenosť otvorov e	11,5-15,5 mm
Prídržná sila P2	400 N
Prídržná sila P1	250 N
Celková dĺžka	79 mm

Typ	6832J
Výška upínania H	20 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač