

HOLEX**Ploché pravítko, Presnosť 0, Dĺžka: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460300 1500
GTIN	4045197206657
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené. Upozorňujeme, že doprava **nie** je v cene.

Použitie:

Pre najpresnejšiu jemnú kontrolnú prácu.

Upozornenie:

Nehrdzavejúce vyhotovenie dodávané z výroby. Upozorňujeme, že doprava **nie** je v cene.

Technický opis

Prierez Výška $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Prierez Šírka $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch	0,017 mm
Popis tvaru	pravouhlý prierez
Dĺžka	1500 mm
Tvar	A
Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0
Materiál	špeciálna oceľ
Kalibrácia	F7

Druh produktu

Ploché pravítko

Služby

KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 2000

026080 2000