



Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376610 5
GTIN	4020772008109
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

Kompaktná konštrukcia skrz novú rukuvať.

Ergonomická rukuvať z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Prídržná sila P1	3000 N
Celková dĺžka	321 mm
Vzdialenosť otvorov e	41,5 mm
Prítlačná skrutka	M8×65 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Prídržná sila P2	5000 N

Vzdialenosť otvorov f	41,5 mm
celková výška	73 mm
Typ	6830J
Výška upínania H	46 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač