



## Ojnicová rychloupínka s prestavitelnou ručnou pákou, Typ: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376760 7
GTIN	4020772092665
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**
- **Tvrdené čapy, bezúdržbové sintrované puzdrá.**
- **Pre vysoké upínacie sily.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny, brunované.**

#### Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.**

### Technický opis

Hmotnosť	4,28 kg
Prídržný sila P (tlak a ťah)	25000 N

Ø otvoru d	10,5 mm
Dĺžka základného telesa f	198 mm
Vzdialenosť otvorov k	12 mm
Vzdialenosť otvorov g	54 mm
Prítlačná skrutka	M12×50 mm
Vzdialenosť otvorov l	45 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	22 mm
Vzdialenosť otvorov m	45 mm
Upínací zdvih	75 mm
Šírka základného telesa n	84 mm
Celková výška H	285 mm
Celková dĺžka L	355 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka