



## Vodorovný upínač s bezpečnostným blokováním, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376650 4
GTIN	4020772008826
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- Nity z nehrdzavejúcej ocele.
- Cementáciou tvrdené puzdrá ložiska.
- Ložiskové miesta mazané.
- Komplet so zušľachtenou, pozinkovanou prítlačnou skrutkou.
- Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.
- Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.
- Poistka proti strate prítlačnej skrutky.

#### Použitie:

Vďaka patentovanému bezpečnostnému uzatváraniu obzvlášť vhodné v zatvorenom, ako aj otvorenom stave, pri vyskytujúcich sa vibráciách a pri montáži nad hlavou.

### Technický opis

Vzdialenosť otvorov e	41 mm
Prídržná sila P2	3000 N
Vzdialenosť otvorov f	29-43 mm
celková výška	75 mm
Celková dĺžka	287 mm

Prítlačná skrutka	M8×65 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Prídržná sila P1	2000 N
Typ	6830SJ
Výška upínania H	45 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač