



## Vodorovný upínač so zvislou nohou, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376630 1
GTIN	4020772008161
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zvaracie konštrukcie.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Prítlačná skrutka	M5×30 mm
Prídržná sila P1	800 N
Prídržná sila P2	1100 N
celková výška	43 mm
Ø otvoru d	5,2 mm
Vzdialenosť otvorov e	13-14,5 mm
Celková dĺžka	120 mm

Typ	6832J
Výška upínania H	25,5 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač