



Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, nehrdzavejúci, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376620 0
GTIN	4020772008932
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.

Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Prídržná sila P2	400 N
Celková dĺžka	79 mm
Vzdialenosť otvorov e	11,5-14,5 mm
Prítlačná skrutka	M4×25 mm
Vzdialenosť otvorov f	16 mm
celková výška	23 mm

Ø otvoru d	4,6 mm
Prídržná sila P1	250 N
Typ	6830NIJ
Výška upínania H	14,5 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač