



Ojnicová rychloupínka krátky tvar, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376700 2
GTIN	4020772008543
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Lícovaná skrutka zušľachtená.

- **Kompaktná konštrukcia vďaka rukoväti.**
- **Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

Použitie:

- **Priame upevnenie na plechových stenách.**
- **Na telese zariadenia s čelným závitom.**

Zvláštne príslušenstvo:

Uhlová päťka č. 376730.

Upozornenie:

- **Z nehrdzavejúcej ocele na vyžiadanie.**

Technický opis

predná časť závitú na upínači	M16×1,5 mm
Prítlačná skrutka	M6×25 mm

Upínací zdvih	21,5 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	1000 N
Celková výška H	73 mm
Celková dĺžka L	161,5 mm
Typ	6844J
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 3	376730 3
Uhlová noha stabilná Typ 5	376730 5
Uhlová noha stabilná Typ 2	376730 2