



Vodorovný upínač so zvislou nohou, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 376630 2 |
| GTIN | 4020772008185 |
| Trieda položky | 35A |

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.**
- **Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zvaracie konštrukcie.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

| | |
|-----------------------|----------|
| Ø otvoru d | 5,6 mm |
| celková výška | 61 mm |
| Vzdialenosť otvorov e | 26 mm |
| Prídržná sila P2 | 1200 N |
| Prítlačná skrutka | M6×35 mm |
| Prídržná sila P1 | 1000 N |
| Celková dĺžka | 164 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Typ | 6832J |
| Výška upínania H | 34 mm |
| Druh produktu | Vodorovný upínač |