



## Uzatváracia úpinka s upínacím hákom, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376740 1
GTIN	4020772094522
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- Rýchlopínač s pákovým prevodom.
- Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
- Nity z nehrdzavejúcej ocele.
- Rukoväť z plastu odolného proti oleju.
- Upínače sú pozinkované.
- Upínacie háky prostredníctvom závitú nastaviteľné.
- Ložiskové puzdrá tvrdené cementáciou.
- Ložiskové miesta mazané.
- Háky zušľachtené.

#### Použitie:

Na uzatváranie nádob.

### Technický opis

Vzdialenosť otvorov e	19 mm
Prídržná sila P (ťah)	2000 N
Ø otvoru d	5,4 mm
Dráha prestavenia upínacieho háku c	35 - 42 mm
Vzdialenosť otvorov f	26 - 30 mm
Hrúbka a	5,3 mm
Polomer R	4,5 mm

Výška upínania h	22,7 mm
Celková výška H	34,5 mm
Celková dĺžka L	104,6 mm
Typ	6847
Druh produktu	Uzatváracia úpinka