



Vnútroňý mikrometer MicroGauge, Rozsah merania: 1,5-2,45mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428670 1,5-2,45
GTIN	5051102218935
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

2-bodový systém merania otvorov na vysoko presné meranie otvorov medzi 0,95– 10,35 mm. Kompaktný formát a nízka hmotnosť (hmotnosť pera) uľahčuje meranie pri malých presných dieloch. Tvrdo chrómované, vypuklé meracie kontakty. Jasný LCD ukazovateľ s prepínateľným rozlíšením do 0,0005 mm. Výstup dát cez RS232 alebo USB Proximity. Prachotesný a chránený proti tryskajúcej vode (IP65).

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 357, nastavovacie krúžky s kalibračným osvedčením UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948

Upozornenie:

Ako jednotlivý prístroj alebo súprava, hĺbkové dorazy sa dodávajú na vyžiadanie. Použitím dodatočného adaptéra sa môžu pripojiť Diatest tlačidlá.

Technický opis

Počet meracích hláv	3
Počet nastavovacích krúžkov	3
Linearita	Ø 1,0 – 1,55: maximálne 2 % dráhy merania; najmenej 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximálne 1 % dráhy merania; minimálne 0,001 mm
Opakovateľnosť	0,001 mm
Rozsah merania Meracie hlavy	1,5–1,9; 1,8–2,2; 2,05–2,45 mm
Rozsah merania	1,5 - 2,45 mm
Odčítanie voliteľné	0,01/0,001/0,0005 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	2
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	2-bodový dutinomer

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2