

**HOLEX****Ploché pravítko, Presnosť 0, Dĺžka: 3000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460300 3000
GTIN	4045197206671
Trieda položky	42G

**Popis****Prevedenie:**

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené. Tvar B, s 2 otvormi a lakovanou strednou castou.

**Použitie:**

Pre najpresnejšiu jemnú kontrolnú prácu.

**Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

**Upozornenie:**

**Nehrdzavejúce vyhotovenie** dodávané z výroby. Tvar B, s 2 otvormi a lakovanou strednou castou.

**Technický opis**

Prierez Výška $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Tvar	B
Popis tvaru	prierez v tvare písmena I
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch	0,032 mm
Prierez Šírka $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Dĺžka	3000 mm
Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0

Materiál	špeciálna oceľ
Kalibrácia	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

**Služby**

Kalibrácia Ploché pravítko maximálna dĺžka 3000	026080 3000
---	-------------