



Ťažká rýchlopúienka s ojnicovou tyčou, Typ: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376720 7
GTIN	4020772008598
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**

Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.**

Technický opis

Výška upínania h do stredu skrutky	55 mm
Vzdialenosť otvorov f	65 mm
Upínací zdvih	50 mm
Vzdialenosť otvorov g	57 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	25000 N

Ø otvoru d	11 mm
Vzdialenosť otvorov e	70 mm
Prítlačná skrutka	M12×50 mm
Celková výška H	179 mm
Celková dĺžka L	460 mm
Typ	6842
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka