

HOLEX**Montážne pravítko úzke vyhotovenie, Presnosť 1, Dĺžka: 4000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460800 4000
GTIN	4045197225986
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z I-tvarovej ocele s odľahčovacími otvormi. S jemne brúsenými skúšobnými plochami. Bočné plochy taktiež brúsené. Stredová časť lakovaná v dizajne tepaného kovu.

Úzke vyhotovenie, presnosť 1.**Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že doprava **nie**je v cene. Dodáva sa v drevenej škatuli.

Technický opis

Prierez Šírka	40 mm
Prierez Výška	140 mm
Hmotnosť	35 kg
Dĺžka	4000 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Norma	DIN 874
Presnosť	1
Atribút Názov produktu	Presnosť 1
Materiál	I-tvarová oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Montážne pravítko