



## Uzatváracia úpinka s upínacím hákom, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376740 3
GTIN	4020772094546
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- Rýchlopínač s pákovým prevodom.
- Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
- Nity z nehrdzavejúcej ocele.
- Rukoväť z plastu odolného proti oleju.
- Upínače sú pozinkované.
- Upínacie háky prostredníctvom závitú nastaviteľné.
- Ložiskové puzdrá tvrdené cementáciou.
- Ložiskové miesta mazané.
- Háky zušľachtené.

#### Použitie:

Na uzatváranie nádob.

### Technický opis

Hrúbka a	7,1 mm
Vzdialenosť otvorov f	31,5 - 35,5 mm
Ø otvoru d	5,5 mm
Dráha prestavenia upínacieho háku c	72 - 84 mm
Prídržná sila P (ťah)	3000 N
Vzdialenosť otvorov e	19 mm
Polomer R	5,5 mm

Výška upínania h	22,7 mm
Celková výška H	36 mm
Celková dĺžka L	200,5 mm
Typ	6847
Druh produktu	Uzatváracia úpinka