



## Vodorovný upínač so zvislou nohou, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376630 3
GTIN	4020772008192
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.**
- **Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zvaracie konštrukcie.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

celková výška	65 mm
Prídržná sila P1	1800 N
Celková dĺžka	206 mm
Vzdialenosť otvorov e	25,7 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Prítlačná skrutka	M8×45 mm
Prídržná sila P2	2500 N

Typ	6832J
Výška upínania H	42,5 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač