

HOLEX**Ojnicová rychloupínka krátky tvar, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376725 2
GTIN	4045197226785
Trieda položky	32S

Popis**Prevedenie:**

Lícovaná skrutka zušľachtená.

- Ergonomická rukoväť z plastu odolného proti oleju.

Použitie:

- Priame upevnenie na plechových stenách.
- Na telese zariadenia s čelným závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Uhlová päťka č. 376735.

Upozornenie:

- Z nehrdzavejúcej ocele na vyžiadanie.

Technický opis

Prídržný sila P (tlak a ťah)	900 N
predná časť závitú na upínači	M16×1,5 mm
Upínací zdvih	19 mm
Prítlačná skrutka	M6×40 mm
Celková výška H	74 mm
Celková dĺžka L	163 mm

Typ	376725 2
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 3	376735 3
Uhlová noha stabilná Typ 2	376735 2