



Uzatváracia úpinka s upínacím hákom, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376740 5
GTIN	4020772094560
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- Rýchlopínač s pákovým prevodom.
- Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
- Nity z nehrdzavejúcej ocele.
- Rukoväť z plastu odolného proti oleju.
- Upínače sú pozinkované.
- Upínacie háky prostredníctvom závitú nastaviteľné.
- Ložiskové puzdrá tvrdené cementáciou.
- Ložiskové miesta mazané.
- Háky zušľachtené.

Použitie:

Na uzatváranie nádob.

Technický opis

Vzdialenosť otvorov e	29 mm
Ø otvoru d	11,2 mm
Hrúbka a	10,75 mm
Vzdialenosť otvorov f	55,5 - 63 mm
Prídržná sila P (ťah)	5000 N
Dráha prestavenia upínacieho háku c	58 - 73 mm
Polomer R	8 mm

Výška upínania h	49 mm
Celková výška H	69 mm
Celková dĺžka L	260,5 mm
Typ	6847
Druh produktu	Uzatváracia úpinka