



Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376710 0
GTIN	4020772008376
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S **pákovým prevodom**. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.

- **Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.**
- **S dlhým vedením posuvnej tyče.**
- **Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.**
- **So zušľachtenou, pozinkovanou, prítlačnou skrutkou.**
- **Odoberateľný uhlový podstavec, tým upevnenie na plechových stenách.**

Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Zvláštne príslušenstvo:

Uhlová päťka č. 376730.

Upozornenie:

- **Velkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!**

Technický opis

Prídržný sila P (tlak a ťah)	800 N
predná časť závitú na upínači	M10×1 mm
Prítlačná skrutka	M4×20 mm

Upínací zdvih	16 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	12 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K	25 mm
Vzdialenosť otvorov f	16 mm
Celková výška H	49,3 mm
Celková dĺžka L	140,5 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 2	376730 2
Uhlová noha stabilná Typ 5	376730 5
Uhlová noha stabilná Typ 3	376730 3