

**HOLEX****Ojnicová rychloupínka krátky tvar, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376725 3
GTIN	4045197226792
Trieda položky	32S

**Popis****Prevedenie:**

Lícovaná skrutka zušľachtená.

- Ergonomická rukoväť z plastu odolného proti oleju.

**Použitie:**

- Priame upevnenie na plechových stenách.
- Na telese zariadenia s čelným závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Uhlová päťka č. 376735.

**Upozornenie:**

- Z nehrdzavejúcej ocele na vyžiadanie.

**Technický opis**

predná časť závitú na upínači	M20×1,5 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	1300 N
Upínací zdvih	38 mm
Prítlačná skrutka	M8×50 mm
Celková výška H	100 mm
Celková dĺžka L	237 mm

Typ	376725 3
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka

---

## Príslušenstvo

Uhlová noha stabilná Typ 2	376735 2
Uhlová noha stabilná Typ 3	376735 3