



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL, Rozsah merania: 6-8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428760 6-8
GTIN	2050001706409
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	121 mm
Rozmer A	1,9 mm
Štandardná hĺbka merania	58 mm
Odčítanie	0,001 mm
Rozsah merania	6 - 8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Pripojovací kábel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 8	484030 8
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6	484030 6
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 1/63	428510 1/63