

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 225-250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428800 225-250
GTIN	7630041108293
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

Rozsah balenia:

Vrátane 150 mm predĺženia č. 428802 vel. 5/150, dodáva sa v drevenej kazete.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

Upozornenie:

Strediace zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	81 mm
Rozmer A	26 mm
Rozsah merania	225 - 250 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1581 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,008 mm
Odčítanie	0,01 mm

Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 300	022500 300
--	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 240	484030 240
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150