



Digitálna súprava interných rýchlomerov XTL, Rozsah merania: 6-10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- Prepínanie mm/palec.
- Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
- Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.

Rozsah balenia:

Digitálne dutinometry s rýchlym meraním č. 428760 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Technický opis

Počet meracích hláv	2
Ø nastavovacieho krúžku	8 mm
Rozsah merania	6 - 10 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-10	020550 6-10
--	-------------

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 1/63	428510 1/63
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Pripojovací kábel Duplex Typ R2	498951 R2
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498951 USB2