



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL, Rozsah merania: 10-12,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428760 10-12,5
GTIN	2050001706423
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	134 mm
Odčítanie	0,001 mm
Štandardná hĺbka merania	58 mm
Rozmer A	1,9 mm
Rozsah merania	10 - 12,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 2/76	428510 2/76
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498951 USB2