



Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 11-14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428800 11-14
GTIN	7630041108088
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	77 mm
Rozsah merania	11 - 14 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1577 mm
Rozmer A	3,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 2/500	428802 2/500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12