



## Vnúťorná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 3,5-6,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňovací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania).

#### Rozsah balenia:

Vnúťorné mikrometre č. 428800 a nastavovacie krúžky.

### Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	3,5 - 6,5 mm
Ø nastavovacieho krúžku	4 / 5,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0 004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

### Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 3,5-6,5	020550 3,5-6,5
---	----------------

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 4	484030 4
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 3,5-4	428800 3,5-4
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6	484030 6
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 4,5-5,5	428800 4,5-5,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 5	484030 5
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 5,5-6,5	428800 5,5-6,5
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 4-4,5	428800 4-4,5