



Digitálna súprava interných rýchlomerov XTL, Rozsah merania: 20-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Digitálne dutinoměry s rýchlym meraním č. 428760 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Technický opis

Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	20 / 35 mm
Rozsah merania	20 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm

Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22