



NC vysokotlakový zverák Centro Gripp, Typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361180 125
GTIN	4250364402125
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Vodiaca dráha indukčne tvrdená, horná a dolná strana brúsená.

Vrátane otvorov 25h6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.

Poznámka: Zapuzdrené vreteno, vysoká ochrana proti pilinám, minimálne nároky na čistenie.

Funkcia:

- **Vreteno so silovým prevodom.**
- **Upínanie s nastaviteľným momentovým kľúčom (18 – max. 70 Nm).**
- **Nastaviteľný stred upínania.**
- **Presnosť opakovania $\pm 1/100$ mm pri uhlovom obrobní.**

Použitie:

V spojení s rôznymi čelustami je možné konvenčné upínanie, upínanie s hladkými plochami, ako aj upínanie s upínacími vložkami Gripp.

Rozsah balenia:

Nástrčný kľúč veľ. 8, nástrčný kľúč veľ. 6, 6-hranná nástrčná hlavica OK20-1/2 palca, 6 skrutiek, 2 očkové kľúče OK20.

Zvláštne príslušenstvo:

- **Upínacie vložky č. 361238 – 361250 a č. 361160.**
- **Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120.**
- **Konzola č. 361230 veľ. 125.**
- **Stupňovité čeluste č. 361215.**
- **Nosná čelusť, výkyvná, č. 361207 veľ. 125.**
- **Nosná čelusť, upínacia súprava pUni, mobilná a výkyvná, č. 361209 veľ. 125.**
- **Čelusť č. 361222 veľ. 125 a č. 361227 veľ. 125.**

- Univerzálny Gripp č. 361345 veľ. 125.
- Vťahovacia čelusť č. 361229 veľ. 125.
- Prizmatická čelusť č. 361185 č. 125.
- Náhradná čepel' pozri č. 361186 veľ. 125.
- Uchopovacia čelusť č. 361218.
- Stupňovité lišty č. 361223 veľ. 125.
- Upínací čap č. 360025 veľ. 25M10 a veľ. 25M10/138.

Technický opis

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Centro Gripp
Hmotnosť	19,5 kg
Dráha pojazdu v	46 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Pozdĺžna drážka I H8	30 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Šírka čelustí A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Krútiaci moment	70 Nm
Výška základného telesa c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Typ	125
Ø t	13 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Séria	Centro Gripp
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Upínacia vložka tvrdokov výška 7,1 - 8,6 mm Typ	361242
Čeľusť 20 mm, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361227 125
3-rozmerný doraz obrobku Typ 125	360435 125
Konzola pre typ 125	361230 125
Čeľusť 64 mm, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361222 125
Uchopovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 64	361218 64
Uchopovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361218 125
Prizmatický úchop pre typ 125	361350 125
Zacvakávací systém pre pár stupňovitých líšt pre typ 125	361223 125
Potiahnutá stupňovitá čeľusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361215 125
Polotovár čeľuste pre Centro Grip pre typ 125	361186 125
Univerzálna sada Gripp (kufrík so 4 jednotkami) pre typ 125	361345 125
Univerzálna sťahovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361229 125
Podporná čeľusť pre grip vložky, pre T-Rex / Centro Grippvýkyvná pre typ 125	361207 125
Prismenbacke Centro Gripp pre typ 125	361185 125
3-rozmerný doraz obrobku Typ 300	360430 300
Doraz obrobku	360555
Podporná čeľusť Uni-Grippet, pre T-Rex / Centro Grippvýkyvná pre typ 125	361209 125
Vložka rukoväte s 2 hrotmi, výška 5,2 - 6,7 mm Typ	361240