


**Potiahnutá stupňovitá čelusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361215 125 |
| GTIN | 4250364401449 |
| Trieda položky | 34A |

Popis**Použitie:**

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov.

Materiál:

Oceľ tvrdená, **upínacie plochy povrchovo upravené** pre vysoké hodnoty trenia, **zvýšená prídržná sila minimálne o faktor 1,5**(porovnávacia tvrdosť 80 HRC).

Vhodné pre:

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický opis

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Rozsah upínania S3 | 9 – 67 / 9 – 162 mm |
| Výška čelusti h | 26 mm |
| Výška h ₁ | 14 mm |
| Šírka čelustí b | 124,4 mm |
| pre typ | 125 |
| Rozsah upínania S4 | 48 – 114 / – mm |
| Rozsah upínania S5 | 100 – 183 / 102 – 256 mm |

| | |
|------------------------|--------------------|
| vhodné pre farebný kód | T-Rex |
| vhodné pre farebný kód | Centro Gripp |
| Úroveň s | 5 mm |
| e | 21 mm |
| Druh produktu | Čeluste pre zverák |