



## Vnúťorná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 6-12mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnúťorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovnávací. Jediný vnúťorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania).

#### Rozsah balenia:

Vnúťorné mikrometre č. 428800 a nastavovacie krúžky. Predĺženie 100 mm c. 428802.

### Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm
Počet meracích skrutiek	3
Rozsah merania	6 - 12 mm
Najväčšia prípustná chyba	0 004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12	020550 6-12
--	-------------

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 6-8	428800 6-8
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 10-12	428800 10-12
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 8-10	428800 8-10