

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 90-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428800 90-100
GTIN	7630041108224
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

**Upozornenie:**

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania	90 - 100 mm
Rozmer A	11 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1584 mm
Štandardná hĺbka merania	84 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500