



Prismenbacke Centro Gripp, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361185 125
GTIN	4250364402347
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Prizmový uholník 120° – osová výška 53 mm obojstranný. Čeluste otvárajú tak, aby sa mohol obrobok nahor odobrať – aj pri maximálnom Ø.

Použitie:

Na upínanie okrúhlych konštrukčných dielov.

Materiál:

Oceľ tvrdená a brúsená.

Vhodné pre:

Centro Gripp č. 361180.

Technický opis

pre typ	125
c	12 mm
Ø upínacieho hranola D ₁	17 - 42 mm
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
Ø upínacieho hranola D ₂	38 - 104 mm

Výška čelusti h	81 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm
c ₁	39 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák