



Nosná čelusť výkyvná mobilná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361336 125
GTIN	4250364402415
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Nosná čelusť pohyblivá výkyvná slúži na vyrovnanie neparalelných upínacích plôch a je potrebná na upínanie nerovnomerných obrobkov.

Vhodné pre:

Titan 2 č. 361302.

Upozornenie:

Klinové upínače + príslušenstvo č. 361341 – 361352, upínacie vložky č. 361238 – 361250.

Technický opis

pre typ	125
Šírka čelustí b	97 mm
c	24 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka čelustí l	189 mm
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
Druh produktu	Čeluste pre zverák

Príslušenstvo

Nosné skrutky 23 mm - 48 mm Celková výška h 43

361343 43

Nosné skrutky 23 mm - 48 mm Celková výška h 48

361343 48