



Vnútorná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 11-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania).

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428800 a nastavovacie krúžky. Predĺženie 150 mm c. 428802.

Technický opis

Rozsah merania	11 - 20 mm
Ø nastavovacieho krúžku	11 / 17 mm
Počet meracích skrutiek	3
Najväčšia prípustná chyba	0 004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 12-20	020550 12-20
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 14-17	428800 14-17
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 17-20	428800 17-20
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 11-14	428800 11-14