



Univerzálna sťahovacia čelusť, pre T-Rex pevná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361228 125
GTIN	4250364402040
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:**Rozpätia:**

Vysoká strana **s** listami pružiny
0 – 100 mm (T-Rex)/0 – 138 mm (Centro Gripp).

Vysoká strana **bez** listov pružiny
0 – 100 mm (T-Rex)/0 – 156mm (Centro Gripp).

Stupňovitá strana **bez** listov pružiny
44 – 126 mm (T-Rex)/54 – 208mm (Centro Gripp).

Použitie:

Sťahovanie s brúsenými pružinovými listami pre neopracované a spracované upínacie plochy. Rýchlovýmenný systém Click na upínanie líšt Click. Vysoká presnosť upínania na paralelné, príp. uhlovo presné opracovanie. Upínacie plochy takmer nezanechávajú viditeľné stopy.

Vhodné pre:

Pevné čeluste pre T-Rex č. 361202.

Rozsah balenia:

Vrátane pružinových listov.

Upozornenie:

Pružinové listy objednávať samostatne!

Technický opis

C ₁	19 mm
----------------	-------

Dĺžka l_2	8,8 mm
pre typ	125
Šírka b_1	90 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm
c	14 mm
Výška čelusti h	34 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
Dĺžka čelustí l	59 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák