

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 3,5-4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428800 3,5-4
GTIN	7630041108330
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy z kalenej ocele (HV30–770).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

**Upozornenie:**

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania	3,5 - 4 mm
Štandardná hĺbka merania	20 mm
Rozmer A	2 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 4	484030 4
---	----------