

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428800 100-125
GTIN	7630041108248
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

**Upozornenie:**

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania	100 - 125 mm
Štandardná hĺbka merania	81 mm
Rozmer A	26 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1581 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,01 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110