

**Univerzálna sťahovacia čelusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361229 125
GTIN	4250364402057
Trieda položky	34A

Popis**Prevedenie:****Rozpätia:**

Vysoká strana **s** listami pružiny

0 – 100 mm (T-Rex)/0 – 138 mm (Centro Gripp).

Vysoká strana **bez** listov pružiny

0 – 100 mm (T-Rex)/0 – 156mm (Centro Gripp).

Stupňovitá strana **bez** listov pružiny

44 – 126 mm (T-Rex)/54 – 208mm (Centro Gripp).

Použitie:

Sťahovanie s brúsenými pružinovými listami pre neopracované a spracované upínacie plochy.

Rýchlovýmenný systém Click na upínanie líšt Click. Vysoká presnosť upínania na paralelné, príp. uhlovo presné opracovanie. Upínacie plochy takmer nezanechávajú viditeľné stopy.

Rozsah balenia:

Vrátane pružinových listov.

Upozornenie:

Pružinové listy objednávať samostatne!

Technický opis

Výška čelusti h	34 mm
-----------------	-------

c ₁	34 mm
pre typ	125
Výška h ₁	16 mm
Dĺžka l ₁	21 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
c	12 mm
Dĺžka l ₂	8,8 mm
Dĺžka čelustí l	61 mm
Šírka čelustí b	90 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák