



Vnútorná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 20-40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania).

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428800 a nastavovacie krúžky. Predĺženie 150 mm c. 428802.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	20 - 40 mm
Ø nastavovacieho krúžku	25 / 35 mm
Najväčšia prípustná chyba	0 004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 37	484030 37
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 25-30	428800 25-30
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 35-40	428800 35-40
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 20-25	428800 20-25
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 30-35	428800 30-35
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 33	484030 33