



Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 20-25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428800 20-25
GTIN	7630041108125
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	20 - 25 mm
Štandardná hĺbka merania	78 mm
Rozmer A	7 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1578 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22