

**Uchopovacia čelusť, pre T-Rex pevná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361217 125
GTIN	4250364402293
Trieda položky	34A

Popis**Prevedenie:**

Tuhá konštrukcia proti vibráciám pri vysokohranných upínaných dieloch. Dodatočné upínacie plochy, obojstranné brúsené.

Použitie:

Pre pravouhlé obrobky (pílový rez) // $\leq 0,5$ mm

Vhodné pre:

Pevné čeluste pre T-Rex č. 361202.

Technický opis

pre typ	125
Výška h_2	16 mm
c_1	34 mm
Úroveň s	4 mm
Výška čelusti h	26 mm
Výška h_3	14 mm
Výška h_1	23 mm
Dĺžka čelustí l	60,6 mm
c	14 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex

Šírka čelustí b	118 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák