



## Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL, Rozsah merania: 25-35mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

**3-bodové interné rýchle meracie zariadenia** na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

#### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

#### Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

### Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Rozsah merania	25 - 35 mm
Štandardná hĺbka merania	66 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Rozmer A	0,5 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32	484030 32

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26