



NC vysokotlakový zverák T-Rex, Typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361202 125
GTIN	4250364401951
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Brúsená horná a spodná strana. **Vrátane otvorov 25h6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.**

Poznámka::

Stabilné, kompaktné základné teleso (GGG 60) so súčasne veľkým rozpätím. Úplne zapuzdrené a nitrídané vreteno (zvyšená funkčná bezpečnosť, optimalizovaná ochrana proti pilinám, minimalizované náklady na čistenie).

Funkcia:

Upínanie s nastaviteľným momentovým kľúčom (maximálne 30Nm) iba pri minimálnej stratenom okraji upínania na obrobku (v spojení s čeľustami/upínacími vložkami). **So špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým silovým prevodom.**

Použitie:

Bezpečné a rýchle upínanie **neobrobených dielov, výpalkov a pílových rezov** vníkaním **tvrdých a vymeniteľných upínacích hrotov** do obrobku. Vhodné pre všetky materiály s pevnosťou do cca 1 000 N/mm² (Výnimka: vytvrdené materiály).

Vhodné pre:

Nosné čeľuste pevné č. 361206; 361208.

Nosné čeľuste pohyblivé č. 361207; 361209.

Rozsah balenia:

4 upevňovacie skrutky, nadstavec pre 6-hranný skrutkovač 3/8 palca. Dodatočne 3 nástrčné kľúče (OK 5/8/10).

Zvláštne príslušenstvo:

· **Konzola, pozri č. 361230 veľ. 125.**

- **Upínacie vložky Gripp, pozri č. 361238 – 361250; 361260**
- **Stupňovité čeluste, pozri č. 361210; 361215.**
- **Pevná nosná čelusť, pozri č. 361206 veľ. 125.**
- **Výkyvná nosná čelusť, pozri č. 361207 veľ. 125.**
- **Nosná čelusť, univerzálna súprava Grippset, pozri č. 361208 veľ. 125.**
- **Nosná čelusť, univerzálna súprava Grippset, mobilná a výkyvná, pozri č. 361209 veľ. 125.**
- **Univerzálna súprava Grippset, pozri č. 361345 veľ. 125.**
- **Vťahovacie čeluste, pozri č. 361228; 361229 veľ. 125.**
- **Momentový kľúč č. 656050 veľ. 60**
- **Uchopovacia čelusť, pozri č. 361217; 361218.**
- **Stupňovitá čelusť, pozri č. 361223 veľ. 125.**
- **Upínací čap č. 360025, 25M10, príp. 25M10/138.**
- **Súprava na vyrovnanie a polohovanie č. 360530.**

Technický opis

Pozdĺžna drážka I H8	30 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	T-Rex
Krútiaci moment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Typ	125
Hmotnosť	18 kg
Šírka základného telesa B	154 mm
Celková dĺžka L	256 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
Upevňovací otvor u	13 mm
f	21 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Séria	T-Rex
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

3-rozmerný doraz obrobku Typ 125	360435 125
Nosná čelusť Uni-Gripset, pre T-Rexpevný pre typ 125	361208 125
Čelusť 20 mm, pre T-Rexpevná pre typ 125	361225 125
Prismenbacke Centro Gripp pre typ 125	361185 125
Podporná čelusť pre grip vložky, pre T-Rex / Centro Grippvýkyvná pre typ 125	361207 125
Konzola pre typ 125	361230 125
Polotovar čeluste pre Centro Grip pre typ 125	361186 125
Uchopovacia čelusť, pre T-Rexpevná pre typ 64	361217 64
Uchopovacia čelusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 64	361218 64
Čelusť 20 mm, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361227 125
Univerzálna sada Gripp (kufřík so 4 jednotkami) pre typ 125	361345 125
Univerzálna sťahovacia čelusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361229 125
Uchopovacia čelusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361218 125
Zacvakávací systém pre pár stupňovitých líšt pre typ 125	361223 125
Podporná čelusť Uni-Grippet, pre T-Rex / Centro Grippvýkyvná pre typ 125	361209 125
Čelusť 64 mm, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361222 125
Upínacia vložka tvrdokov výška 7,1 - 8,6 mm Typ	361242
Univerzálna sťahovacia čelusť, pre T-Rexpevná pre typ 125	361228 125
Uchopovacia čelusť, pre T-Rexpevná pre typ 125	361217 125
Doraz obrobku	360555
Nosná čelusť pre upínacie vložky, pre T-Rexpevný pre typ 125	361206 125
Potiahnutá stupňovitá čelusť, pre T-Rex / Centro Grippmobilná pre typ 125	361215 125

3-rozmerný doraz obrobku Typ 300	360430 300
Prizmatický úchop pre typ 125	361350 125
Čeľusť 64 mm, pre T-Rexpevná pre typ 125	361220 125