



Vnútorná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 40-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **velmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania).

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428800 a nastavovacie krúžky. Predĺženie 150 mm c. 428802.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	6
Rozsah merania	40 - 100 mm
Ø nastavovacieho krúžku	50/70/90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 / 0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 40-100	020550 40-100
--	---------------

Príslušenstvo

Dutinomer IMICRO Rozsah merania 90-100	428800 90-100
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 70-80	428800 70-80
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 40-50	428800 40-50
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 50-60	428800 50-60
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 80-90	428800 80-90
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 60-70	428800 60-70
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85