

**Priečne rameno, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376970 6
GTIN	4020772099565
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

S pridržiavcou skrutkou a 2 prítlačnými skrutkami s ochrannými gumenými krytkami odolnými proti oleju. Držiak pozinkovaný, skrutky zušľachtené.

Použitie:

S týmto priečnym ramenom sa môžu súčasne upínať 2 menšie obrobky alebo 1 veľký obrobok na 2 bodoch.

Priečne rameno sa môže upevniť na pridržnom ramene zveráka hore alebo dole.

Technický opis

Vzdialenosť prítlačných skrutiek	54 - 200 mm
Celková dĺžka	240 mm
vhodné pre č. 376500 - 376520; č. 376570	5 / 6
Veľkosť prítlačných skrutiek	M12×80 mm
Typ	6
Druh produktu	Priečne rameno

