

**Uchopovacia čelusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361218 64
GTIN	4250364402286
Trieda položky	34A

Popis**Prevedenie:**

Tuhá konštrukcia proti vibráciám pri vysokohranných upínaných dieloch. Dodatočné upínacie plochy, obojstranné brúsené.

Použitie:

Pre pravouhlé obrobky (pílový rez) // $\leq 0,5$ mm

Vhodné pre:

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický opis

b_1	64 mm
c_1	22 mm
Výška h_3	14 mm
Výška čelusti h	55 mm
c	12 mm
pre typ	64
Dĺžka čelustí l	62,5 mm

Výška h_2	35 mm
Výška h_1	52 mm
Úroveň s	4 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
Šírka čelustí b	96 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák